

品番：EA701BA-72

品名：液体用温度センサー



販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0794ページ0797ページ0799ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-900
用途	液体	測定範囲	-40~900℃
センサーサイズ(mm)	φ4.8×500	名称	液体用温度センサー
サイズ	12(W)×600(D)×12(H)mm	コード長	1m
重量(g)	100	材質	ステンレス鋼(SUS316)
防水性能	なし	適合品番	<ul style="list-style-type: none">・データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD)・デジタル温度計:旧 EA701BA-6(KT-01U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-7(KT-02U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A(CT-1310D)・デジタル温度計:CT-1320D・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)・放射温度計+K熱電対:IR-302・デジタル温湿度計:EA742EA-1(CTH-1100)・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)・データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD)・データロガー風速計:EA742JC(WS-

			03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB (AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧 EA743SK (AHLT-100) ほか
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 		
K熱電対			
<p>このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、$\pm 2.5^{\circ}\text{C}$: $-40\sim +333^{\circ}\text{C}$、$\pm 0.0075\cdot t$: $+333\sim +900^{\circ}\text{C}$です。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.