

品番：EA701BB-102

品名：-40/+200°C デジタル温度計(伸縮空調センサー付)



販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0793ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-5100WP※ESCOオリジナルセット品
測定範囲	-40~200°C	センサー	Kタイプ熱電対
センサーサイズ	φ7~1.3×220~900mm	分解能(本体)	・0.1°C(-199.9~199.9°C) ・1°C(その他)
精度(本体)	・-199.9~-0.1°C:±(0.1% rdg+0.6°C) ・0.0~+100.0°C:±(0.1% rdg+0.3°C) ・+100.1~+199.9°C:±(0.1% rdg+0.3°C) ・+200~+1370°C:±(0.2%rdg+0.5°C)	サンプリング	約3回/秒
防水保護等級	本体:IP67準拠、センサー:防水性能なし	使用温湿度	0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	電源	単4電池×4本(付属)
電池寿命	約1000時間(アルカリ電池使用)	サイズ	本体:70(W)×40.5(D)×180(H)mm
重量	本体:約200g(電池含む) センサー:約110g	材質	本体:樹脂 センサー:C2680
機能	・データホールド	付属品	・空調用伸縮温度センサー×1本

・最大/最小値表示
・オートパワーオフ(約60分/解除可能)

・リストストラップ

センサーは空調用伸縮タイプです。

人間工学に基づいたボタン配置と色使いで感覚的かつスムーズ性に優れた操作性

見やすい大型液晶採用、一目でくっきり読み取り(文字高18mm)

交換時期がパッとみてわかるバッテリー残量表示

手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線形状

本体は衛生に配慮する現場に嬉しい抗菌樹脂を採用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.