

品番：EA701BC-14

品名：-60/ +500° C 放射温度計

	販売価格		9,800円(税抜)／10,780円(税込)	
	カタログ価格		9,800円(税抜)／10,780円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 4 (2024/04/28 05:19現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0835ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5611A
測定範囲	−60〜500℃	距離係数	11:1
表示分解能	0.1℃(−9.9〜199.9℃) それ以外は1℃	測定精度	±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(−33〜+500℃)
応答速度	約1秒(90%)	放射率	0.95(固定)
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	39(W)×72(D)×175(H)mm
重量	約179g(電池含む)	電池寿命	約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
レーザーマーカ	クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長 635〜660nm、出力パワー1mW以下	付属品	モニタ用電池、取扱説明書
応答波長	8μm〜14μm	再現性	25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃
オートパワーオフ	約15秒	使用温湿度範囲	0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	−20〜65℃、80%RH以下(結露しないこと)	最小測定範囲	φ23mm
クラスⅡ(JIS C6802)レーザーマーカ付(1ポイント)			
PS/Cマーク(JQA)認定製品			

測定中の最高温度を同時に表示
バックライト付き、オートパワーオフ機能付き
三脚取付ねじ無し
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA701BC-32 コメント 測定範囲:-60～550℃
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.