

品番 : EA701BC-2A

品名 : -50/ +580° C 放射温度計



販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0805ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CT-2000DS
測定範囲	-50°C~+580°C	距離係数	13:1
分解能	0.1°C	測定精度	・±2%rdgまたは±2°Cの大きい方(0~580°C) ・±4°C(-50~0°C)
センサータイプ	赤外線センサー	サンプリング	約1回/秒
放射率	0.10~1.00(0.01ステップで可変)	測定エリア	130cmでφ10cm
レーザークラス	クラス2(JIS C6802(2014))	測定波長	8~14μm
使用温湿度	0 ~ +50 °C、10 ~ 95 %RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20 ~ +60 °C、80 %RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
サイズ	39(W)×75(D)×145(H)mm	重量	約130g(電池含む)
電源	9V型乾電池×1個(付属)	電池寿命	約16時間(アルカリ乾電池使用のとき)
機能	・バックライト ・オートパワーオフ機能(約7秒)	付属品	・取扱説明書(保証書付) ・ビニールカバー ・センサーキャップ
校正	可		
レーザーマーカ付(1ポイント)			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA701BC-31

コメント メカ違い仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.