

品番：EA701BC-34

品名：-35/+1500℃ 放射温度計



販売価格	38,800円(税抜)／ 42,680円(税込)		
カタログ価格	38,800円(税抜)／42,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/14 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73100
測定範囲	-35～1500℃	距離係数	75:1
最小表示	-35～999.9℃まで0.1℃ それ以外1℃	使用温度	0～50℃
レーザー波長	635～660nm	出力	1mW以内(JISクラス2)
測定間隔	1秒	測定波長	8～14μm
精度	±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0～1500℃)、 ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-35～0℃)	放射率	0.1～1(設定可)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)
サイズ	58(W)×179(D)×204(H)mm	重量	370g
材質	本体:ABS樹脂	機能	・データホールド ・アラーム設定(温度測定範囲) ・オートパワーオフ(約60秒) ・バックライト ・メモリー機能(24件)
付属品	携帯用ケース	用途	様々な温度測定に。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※体温の測定にはご使用いただけません。

三脚取付ねじ穴付(1/4")

非接触で測定できる放射温度計です。

HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。

温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。

HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。

代替品



品番 EA701XE-5
コメント -30～1550℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.