



品番：EA701BC-3A

品名：-50/ +550° C 放射温度計



販売価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜)／10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	IR-211H
測定範囲	-50～550℃	距離係数	13:1
分解能	0.1℃	測定波長	8～14μm
放射率設定	0.10～1.00(0.01ずつ可変)	オートパワーオフ	10秒
機能	バックライト、 レーザーマーカ(1ポイント)、 オートパワーオフ、データホールド、 放射率可変、MAX/MIN表示		
エンジンなど高温機械に			
測定位置の目安がわかるレーザーマーカ機能付き			
放射率の変更が可能な表面温度測定用の温度計			
電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載			
測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
測定精度	・±4℃ (-50～0℃) ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方 (0～+550℃)	センサータイプ	赤外線センサー

サンプリング	約1回/秒	放射率	可変(0.10～1.00で0.01単位で調整)
測定エリア	130cmでΦ10cm	レーザークラス	クラス2(JIS C6802 (2014))
使用温湿度	0～+50℃、10～95%RH (但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
サイズ	44(W)×100(D)×155(H)mm	重量	約176g(電池含む)
電源	9V形乾電池×1個(付属)	電池寿命	約12時間(アルカリ電池使用時)

代替品

	品番 EA701BC-3B コメント 変更点:電源、電池寿命、他
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.