

品番：EA701BC-5A

品名：-60/ +550° C 放射温度計



販売価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜)／23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/07 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0834ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	IR-310H
測定範囲	-50～+550℃	距離係数	13:1
分解能	0.1℃	測定精度	・±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0～+550℃) ・±3℃(-50～0℃)
センサータイプ	赤外線センサー	放射率	0.10～1.00 (0.01ステップで可変)
測定波長	8～14 μm	レーザー	クラス2(JIS C6802 (2014))
サンプリング	約2回/秒	使用温湿度	0～+50℃、10～95%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20～+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	46(W)×105(D)×160(H)mm
重量	約235g(電池含む)	電源	9V形乾電池×1個(付属)
電池寿命	約8時間(アルカリ電池使用時)	機能	・環境温度、露点温度、湿球温度測定機能 ・データホールド ・バックライト ・オートパワーオフ(約50秒) ・UVライト ・円形レーザーマーカ機能
付属品	・取扱説明書(保証書付)	校正	可

	・Kタイプ熱電対センサー	
円形レーザーマーカ付(16ポイント)		
測定対象と環境温度の差が大きい時や、測定対象にカビの発生や結露しやすい状態を警告します。		
ガス漏れ箇所の発見に便利なUVライト(蛍光入りガス使用時)		
表示上部のLEDで結露発生の警告を色で知らせる結露発生警告モード		
Kタイプ熱電対温度センサー付		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.