

品番 : EA701BG-11

品名 : -40/ +170°C 表面センサー(マグネット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 42,000円(税抜) / 46,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 42,000円(税抜) / 46,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 17:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ | | |



カタログ訂正

24/01/29 固定ケーブル長の訂正。誤:1.2m、正:1.6m(9025 No.55,56)

仕様

| | | | |
|------|-------------|----------|------------------|
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06024792 |
| 仕様 | 金属表面計測用 | 測定範囲 | -40~+170°C(K熱電対) |
| 精度 | ±2.5°C | センサー部 | Ø 20×35mm |
| 応答速度 | 150秒 | 重量 | 44g |
| 吸着力 | 20n | インターフェイス | プラグ熱電対 |

マグネットセンサー

1.6m固定ケーブル付

金属面の表面温度をより正確に測定するためのマグネット表面温度プローブで測定誤差を最小限にして測定できます。

20Nの磁石の吸着力でプローブを固定して表面温度を測定できるので、ロガーなどでの記録もしっかりできます。

センサー精度: クラス2(K熱電対)

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、

EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A

旧EA701AJ・AK用

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.