品番: EA701BG-12

品名:-40/+400°C表面センサー(マグネット付)



販売価格	43,000円 (税抜)/ 47,300円(税込)				
カタログ価格	43,000円(税抜)/47,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 13:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0810ページ				



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06024892
仕様	高温の金属表面計測用	測定範囲	-40~+400℃(K熱電対)
精度	±2.5℃	センサー部	φ21×75mm
重量	72g	吸着力	10n
インターフェイス	プラグ熱電対		

1.47m固定ケーブル付

マグネット付 金属表面温度プローブ。

センサー精度:クラス2(K熱電対)

EA742DS, EA742DT, EA742GB-81, -82, EA701AP-4, EA701X-21, EA743AK-1, -2, -100A

LA/01X-21, LA/43AK-1, -2, -10

旧EA701AJ·AK用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.