品番: EA701BG-14

品名: -60/ +300°C 速応表面温度センサー(L型)



販売価格	33,000円 (税抜)/36,300円(税込)					
カタログ価 格	33,000円(税抜)/36,300円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 13:39現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0810ページ					



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0602 0993
測定範囲	-60~300°C	精度	±2.5℃
センサー部	φ5×80mm	先端	φ12mm
応答速度	3秒	重量	126g
インターフェイス	プラグ熱電対		

1.18mケーブル付

L字型高速応答センサー

この表面温度プローブは応答性の高いK熱電対センサを採用しており、ヘッド部はバネ式で凹凸のある表面温度も素早く測定できます。

L字型のため、接触しにくい場所の温度測定も簡単に行えます。

また、正面からでなく斜めの位置から測ることができるため、対象が非常に高温の場合でも安全、確実に測定が行えます。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ·AK用

株式会社エスコ