

品番 : EA701BG-14

品名 : -60/ +300° C 速応表面温度センサー(L型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 37,000円(税抜) / 40,700円(税込) | | |
| カタログ価格 | 37,000円(税抜) / 40,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 02:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------------|----|-----------|
| メーカー | テストー (testo) | 型番 | 0602 0993 |
| 測定範囲 | -60~300°C | 精度 | ±2.5°C |
| センサー部 | φ5×80mm | 先端 | φ12mm |
| 応答速度 | 3秒 | 重量 | 126g |
| インターフェイス | プラグ熱電対 | | |
| 1.18mケーブル付 | | | |
| L字型高速応答センサー | | | |
| この表面温度プローブは応答性の高いK熱電対センサを採用しており、ヘッド部はバネ式で凹凸のある表面温度も素早く測定できます。 | | | |
| L字型のため、接触しにくい場所の温度測定も簡単に行えます。 | | | |
| また、正面からでなく斜めの位置から測ることができるため、対象が非常に高温の場合でも安全、確実に測定が行えます。 | | | |
| EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

