

品番 : EA701BG-15

品名 : -50/ +100° C φ 15-25mm パイプ用センサー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/18 23:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |  |          |           |
|---|--|----------|-----------|
| メーカー  | テストー (testo)                                 | 型番       | 0602 4692 |
| 測定範囲  | -50~100°C (K熱電対)                             | 精度       | ±2.5°C    |
| 付属品   | パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (φ 15~25 mm)、一体型ケーブル付き | 応答速度     | 5秒        |
| 重量  | 82g  | インターフェイス | プラグ熱電対    |
| パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ  |  |          |           |
| 1.2m固定ケーブル付   |  |          |           |
| φ 15~25mmのパイプ径に対応   |  |          |           |
| EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、<br>EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A<br>旧EA701AJ・AK用 |  |          |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.