品番: EA701BG-5

品名: -40/ +400°C 表面用センサー



販売価格	14,000円 (税抜)/15,400円(税込)					
カタログ価 格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 13:38現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	0810ページ					



仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	06021993
測定範囲	-40~+400℃(K熱電対)	精度	±2.5℃ ※液体浸漬時
センサー部サイズ	φ5×115mm(グリップ除く)、先端: φ6mm	応答速度	30秒
重量	114g	インターフェイス	プラグ熱電対
防水	K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度 プローブ		

センサー精度:クラス2(K熱電対)

1.2m固定ケーブル付

シャフトが頑丈で、先端が ø 6mmのフラットヘッドになった表面温度プローブです。

液体中の測定に最適です。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ·AK用

株式会社エスコ