


品番 : EA701CA

品名 : -50/ +250° C デジタル温度計



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0794ページ		



カタログ訂正

26/02/09 本体サイズ:(誤)56(W)×38(D)×130(H)mm (正)64(W)×26(D)×170(H)mm (9049 No.57)

#### 仕様

＜セット内容＞	・本体×1個 ・表面温度用センサ(EA701CA-1)×1個 ・中継ケーブル(1m)×1個 ・収納ソフトケース×1個	測定範囲	・本体:-50~199.9℃、 200~1000℃ ・表面温度用センサ:-50~250℃
分解能	0.1℃	本体精度	±1.2%(20℃±10℃)
本体使用温度	5~40℃、20~85%Rh	応答速度	8sec./90%
センサー精度	K熱電対(JIS:クラス2相当)	機能	ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示
電源	9V電池×1個(付属)	電池寿命	約80時間(9V乾電池使用時)
本体サイズ	64(W)×26(D)×170(H)mm	表面温度用センサーサイズ	φ11.8×70mm(先端)×1m
本体重量	180g	適合センサー	EA701CA-1~-6、-3B (EA701CA-1は付属)

ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。

読み取り易い大型液晶デジタル表示(文字高12.5mm)

扱い易く軽量でコンパクトなボディ

校正・トレーサビリティ対応

ベルト掛け・たすき掛けができる収納ソフトケース付

【各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサーを用意】  
本商品にセットのセンサーは表面・空気測定用(EA701CA-1)です。  
※組み合わせてご使用できる他センサーは、下記その他関連を参照ください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.