
品番: EA701SA-10

品名: -100/+300°C デジタル温度計(防水型)



販売価格	<b>35,500円</b> (税抜)/39,050円(税込)				
カタログ価 格	35,500円(税抜)/39,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 15:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0809ページ				





## 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-1260
仕様	本体+標準用センサー	測定範囲	−100~300℃(標準センサ)
測定範囲(サーミスタ)	-30.0~199.9℃	測定範囲(熱電対)	-99.9~1250°C
センサーサイズ	先端部: φ2.3×150mm	本体精度	サーミスタ:±0.2℃ K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0. 0~199.9℃ ±0.5℃/-99.9~-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃
機能	データホールド、最大・最小値表示、 変化量表示、アラーム設定、REC、時計	電源	単4電池×4本(付属)
サイズ	66(W)×25(D)×175(H)mm	コード長	1.1m
重量	約200g(電池含む)	付属品	K熱電対標準センサー(EA701SA- 204)×1本、 ソフトケース、取扱説明書
防水機能	防水仕様:JIS C 0920保護等級4 指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続 時 センサ 防水性無し	分解能	0.1℃(199.9℃まで) 1℃(200℃以上)
センサ	サーミスタ 熱電対(K)	音量	約70dB

材質

本体:ABS樹脂

標準センサ感温部:SUS316

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。

上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

## 【メモリー機能】

データの取り込みもキー一つで簡単にできます。

- ・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
- ・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.