

品番：EA701SC-105A

品名：[EA701SC-2B用] センサー



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0796ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	S270WP-05
用途	中心	測定範囲	-40~250℃
センサーサイズ	感温部: φ2×L45mm+φ3×55mm 握り手部: φ15×120mm	コード長	0.7m
センサ形状	先トガリ	重量	約123g
材質	感温部:SUS316 握り手部:SUS303 コード:PVC	温度センサ	サーミスタ
測定精度	-40.0~-10.0℃: ±1.5℃ -9.9~105.0℃: ±0.5℃ 105.1~150.0℃: ±0.7℃ 150.1~199.9℃: ±1.0℃ 200.0~250.0℃: ±1.5℃	防水構造	JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時) ※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません
付属品	試験成績書、取扱説明書		

高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。

握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。

シール貼付をなくして異物混入を防止。センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。

また、刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。

※正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※φ3の場合、45mm以上」

トレーサビリティ校正・JCSS校正：指示計とのセットで校正が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.