

品番：EA701X-13

品名：-50/ +250° C 放射温度計(折りたたみ式)



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0804ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05601046 (testo104-IR)
測定範囲	接触時: -50~250°C 非接触時: -30~250°C	距離係数	接触時: 無し 非接触時: 10:1
分解能	0.1°C	精度	接触式 ±1.0°C (-50.0~-30.1°C) ±0.5°C (-30.0~+99.9°C) 測定値の±1% (+100.0~+250.0°C) 非接触式 ±2.5°C (-30.0~-20.1°C) ±2.0°C (-20.0~-0.1°C) ±1.5°Cまたは測定値の±1.5% (0.0~+250.0°C)
放射率	0.10~1.00(設定可)	機能	最小値/最大値/ホールド表示/アラーム
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	展開時: 281×48×21mm、 折りたたみ時: 178×48×21mm
重量	197g	防水機能	IP65
応答速度	10秒(液体の温度を測定した場合)	表示間隔	2回/秒
レンズ	10:1+センサ窓の直径(12mm)	波長	8~14μm

出力/赤外線波長	1mW以下/650nm	クラス/基準	2/DIN EN 60825-1:2007
測定間隔	0.5秒	動作温度	-20~+50℃
保管温度	-30~+50℃	材質	ABS/TPE/PC および亜鉛ダイカスト/ ステンレス鋼
保護等級	IP65	プローブサイズ	φ3×106mm(内先端部:φ2.3mm、 32mm)
インターフェイス	Bluetooth(R) 4.0ワイヤレステクノロジー		

レーザーマーカー付(2ポイント)

1台でプローブによる接触式と赤外線センサーでの非接触式の測定が可能です。

食品の入荷時の受け入れチェックや、ショーケースや冷蔵庫に保管されている食品をスピーディに確実に測定する折りたたみ式赤外放射温度計です。

スーパーマーケット、レストラン、外食チェーンでの使用に最適です。

持ち運びの際は折りたたんで携行し、輸送中や納品時の食品温度、あるいは倉庫やショーケースの食品の保管温度をその場でスピーディに測定します。

表面温度に異常が見られても、その場で中心温度を測定することができます。

プローブを折りたたんでいる状態でも、キーを押すだけで赤外線測定を開始します。測定結果は見やすい大型のディスプレイに表示されます。キー配列がわかりやすく、シンプルな操作で扱えます。さらに、保護等級IP65の防水性を持ち、水回りなどでも使用できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.