

品番 : EA701XC-12

品名 : -50°C/+1100°C 放射温度計



販売価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	IR-306
測定範囲	放射温度測定:-50~+1100°C Kタイプ熱電対測定:-50~+1370°C	距離係数	30:1
測定精度	放射温度:±4°C(-50~0°C)、 ±1.5%rdgまたは±2°Cのどちらか大きいほう(0°C~+500°C)、 ±2%rdg(500°C以上) K熱電対:±1.5%rdgまたは±1°Cの大きいほう	分解能	0.1°C(999.9°C以下)、1°C(1000°C以上)
放射率	0.10~1.00(0.01ずつ可変)	機能	バックライト、オートオフ、Hi/Lowアラーム、99グループ分メモリー、トリガロック
サンプリング	約4回/秒	電源	9V角型電池×1個(付属)
電池寿命	約7時間(アルカリ電池使用時)	サイズ	59(W)×120(D)×198(H)mm
重量	286g	付属品	取扱説明書(保証書付)、Kタイプ熱電対センサー

-50~+1100°Cの表面温度が測定可能。

Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。

測定位置の目安がわかる2点式レーザーマーカー機能付き。

電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。

非接触温度測定に加え、Kタイプ熱電対温度測定可能

バックライト付き大型カラー液晶画面

HI(上限)/LOW(下限)アラーム機能付き。

99グループ分のメモリー機能搭載

連続測定に便利なトリガロック機能搭載

PSCマーク認定品

手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。

約1秒で表面温度の測定が可能。

レーザーマーカー付(2ポイント)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 代替品

	<p>品番 EA701XC-12A コメント 変更点:放射温度測定範囲</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.