

品番 : EA701XM-1

品名 : -40/+1000° C 放射温度計



販売価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜) / 61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 21:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GIS1000C
レーザーマーカー付 (2ポイント)			
分解能	0.1°C	測定精度	±2.5°C:(-40~21.1°C) ±1.5°C:(-20~0.1°C) ±1°C:(0~100°C) ±1°C(>400°C=±2%):>100°C
放射率	0.10~1.00(設定可)	機能	画像データメモリー、 オートパワーオフ、 バックライト、 データホールド、 アラーム設定(温度範囲設定)
電源	単3電池×4本(付属) DC10.8V(2.0Ah、4.0Ah)(別売)	サイズ	89(W)×214(D)×136(H)mm
重量	550g	付属品	キャリングバッグ、 マイクロUSBケーブル
4つの測定モード(表面、熱橋、露点、ユーザー)を選択できます。			
USBケーブルまたは、BluetoothでPC等へ転送可能			
熱電対プローブ(Kタイプ)で測定可	熱電対プローブ:EA701BA-61~67 (別売)	測定範囲	-40~1000°C

距離係数

50:1

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA701XM-1A コメント 変更点:接触温度範囲等</p>
	<p>品番 EA701BC-17 コメント -60~1,500°C 距離係数50:1</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.