

品番：EA701XM-2

品名：-30°C/+500°C 放射温度計



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/29 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GIS500
測定範囲	-30°C~+500°C	距離係数	12:1
測定精度	(代表値) 表面温度-30~-10°C:±(1.8°C+0.1×周辺温度°C) 表面温度-10~±0°C:±2.8°C 表面温度±0~+100°C:±1.8°C 表面温度+100~+500°C:±1.8%	放射率	約0.75、0.85、0.95(切替式)
電源	単3アルカリ乾電池×2本(付属)	電池寿命	約9時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
サイズ	54(W)×101(D)×171(H)mm	重量	220g
レーザーマーカ	クラス2 レーザー波長:635nm	付属品	保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
レーザーマーカ付(1ポイント)			
表示分解能	0.1°C	機能	オートオフ、バックライト
使用温度範囲	-5~+50°C		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.