

品番：EA701ZB-4A

品名：赤外線サーモグラフィ(最高温度分解能)



販売価格	814,000円(税抜) / 895,400円(税込)		
カタログ価格	814,000円(税抜) / 895,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 18:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05630885X1
分解能	0.03℃以下	精度	±2℃または測定値の±2%
検出画素	320×240ピクセル	レンズ視野角	30°×23°
フレームレート	33Hz(9Hzも選択可)	防塵・防水	IP54
記録容量	SDカード(付属):2GB/約1000画像 SDHCカード(別売):32GB	動作温度	-15~+50℃
電源	専用バッテリー充電機	サイズ	132×111×253mm
重量	1570g	ディスプレイ	4.3LCD/320×240ピクセル

0.03℃温度分解能で、小さな温度も逃さず表現

画像データ自動整理機能「場所認識」搭載

タッチパネルとジョイスティックのデュアル操作

解析・レポート用ソフトウェア付

測定範囲 -30~650℃

標準レンズ付(30°)

デモンストレーションご希望の方は弊社までご相談下さい。(TEL:06-6532-6226)

代替品

	<p>品番 EA701ZB-3B</p> <p>コメント 代替品はございません。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.