

品番：EA702AD-5

品名：CO2 リークディテクター



販売価格	116,000円(税抜) / 127,600円(税込)		
カタログ価格	116,000円(税抜) / 127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/06 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	プロステップ	型番	EL-720
検知ガス	CO2	サイズ	57(W)×63(D)×203(H)mm
重量	425g	検知能力	Hi:400ppm以下、 Low:4000ppm以下
反応時間	1秒	リセット時間	1秒
プローブ長	300mm	電源	単3電池×4本(付属)
電池寿命	約20時間	機能	ローバッテリー表示、 オートパワーオフ
暖機時間	約10秒	使用温度範囲	0～50℃

リーク箇所をLEDとインジケータとピープ音で知らせます。

ローバッテリー表示・オートパワーオフ付

ケース付

軽量で使い易さを追求した人間工学に基づく設計

HIとLOWの切替で容易にリーク箇所検出可能

雰囲気ゼロ点調整(リセット)可能

ワンボタンで機能切替が簡単に行なえます。

センサー部は50mm/秒以下の速度で動かしながら漏れ箇所を探してください。

ローバッテリーをLEDインジケーターで表示します。

エコキュート・自販機等に

※ユニットは電源投入時は高感度設定されます。感度切替(高感度→低感度)を行い、漏れ箇所の限定をしてください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.