

品番：EA702G-11

品名：フロンガス警報器(壁面設置型)



販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/16 02:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0029ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	CHR-100
音量	75dB以上	検知ガス	フロンガス (R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)
検知方式	拡散式	検知表示	赤色LED、警報時点灯
電源	AC100V	警報濃度	RCL/2以下
サイズ	70(W)×46.5(D)×120(H)mm	重量	約200g
検知原理	熱線型半導体式	消費電力	約5W
警報遅れ	RCL/2の1.6倍のガスで30秒以内	警報方式	ガス警報:警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音) 信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報:警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音) 信号遅延警報型、自動復帰式
外部出力	ガス警報 兼 故障警報接点: 1c無電圧接点／自動復帰 定格負荷AC250V 1Aまたは DC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時:ZA-ZC 1a開／ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時:ZA-ZC 1a閉／ZB-ZC 1b 開	使用温度範囲	−10～+50℃、10～85%RH(40℃以下、～50℃の場合は55%RH以下)※ 急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。

	故障時:ZA-ZC 1a閉／ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点: 1a無電圧接点／自動復帰 定格負荷AC250V 1Aまたは DC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時:開 ガス警報時:閉 故障時:閉		
取付方法	JIS 1口スイッチボックス深型に取付		
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。			
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。			
冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。			
メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。			
一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。			
ブザー停止機能、テスト機能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.