

品番：EA702G-12

品名：[R32]微燃性フロンガス警報器(壁面設置型)



販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/03 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0029ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	CHR-100P
音量	70dBA/m以上(警報時)	検知ガス	フロンガス(R32)
検知方式	拡散式	検知表示	赤色LED、警報時点灯
電源	AC100V	警報濃度	5,000ppm
サイズ	70(W)×46(D)×120(H)mm	重量	約200g
検知原理	熱線型半導体式	消費電力	6W以下
警報方式	<p>【ランプ表示】</p> <p>初期タイマー(電源投入後センサ安定まで): 緑色ランプ点滅</p> <p>通電中: 緑色ランプ点灯</p> <p>ガス警報: 赤色ランプ点灯</p> <p>故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等): 橙色ランプ点灯</p> <p>【警報モード】</p> <p>ガス警報:</p> <p>信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)</p> <p>故障警報:</p> <p>信号遅延警報型、自動復帰式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)</p>	外部出力	<p>1c無電圧接点</p> <ul style="list-style-type: none">・自己保持(ガス警報設定)・自動復帰(故障設定)・ガス警報兼故障警報接点(設定による) <p>定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷)</p> <p>1a無電圧接点</p> <ul style="list-style-type: none">・自己保持(ガス警報設定)・自動復帰(故障設定)・ガス警報兼故障警報接点(設定による) <p>定格負荷はAC250V 1AまたはDC30V 1A(抵抗負荷)</p>
使用温度範囲	-10~40℃、10~85%RH(但し、結露なきこと)	取付方法	JIS 1口スイッチボックス深型に取付

警報遅れ	設定濃度値の1.6倍の濃度のガスにおいて60秒以内		
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置			
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単			
インターロック(設定による選択可)			
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に			
(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068:2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器			
メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報			
非防爆			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.