品番：EA702GC-4A

品名：[LPG] 可燃性ガス検知器

販売価格	103,000円（税抜）／ 113,300円（税込）			
カタログ価格	103,000円（税抜）／113,300円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/26 07:10現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0780ページ			

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-3310 II
検知ガス	LPG	検知範囲	0～100%LEL（サービスレンジ100.1～110.0%LEL）
指示精度	フルスケールの±5%	警報設定値	20%LEL
表示方法	デジタル、カラーデジタルバー表示	電源	単3電池×4本（付属）
サイズ	91(W)×44(D)×164(H)mm	重量	約370g(電池除く)
検知原理	接触燃焼式	ガス採取方式	自動吸引式
警報方式	ブザー鳴動、警報ランプ（赤色）点滅およびLCD 点滅表示	連続使用時間	約15時間 ※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります
無線通信	Bluetooth5.0（日本国内専用）	保護等級	IP67相当
防爆構造	本質安全防爆構造（可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造） Ex ia da IIC T4 Ga	使用温湿度範囲	−20～50℃、95%RH以下（但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと）
用途	可燃性ガスの爆発危険防止に	機能	本自己診断（センサ異常）、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テス

			ト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
爆発防止目的に最適!0～100%LELの可燃性ガス濃度を測定。			
ポータブル型可燃性ガス検知器（LEL）			
防爆構造			
Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度／トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。			
耐衝撃性			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.