

品番：EA702GF-2A

品名：[メタン・プロパン・ブタン・水素] ガス検知器



販売価格	52,000円(税抜)／ 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05603162 (testo316-1)
検知範囲	メタン(CH4): 50ppm～4.0vol.% プロパン(C3H8): 50ppm～1.9vol.% ブタン(C4H10): 50ppm～1.5vol.% 水素(H2): 50ppm～4.0vol.%	分解能	メタン: 1ppm プロパン: 1ppm ブタン: 1ppm 水素: 1ppm
警報設定値	メタン: 検知下限50ppm 1次100ppm LEDが黄色に点灯 2次 10000ppm LEDが赤色に点灯 プロパン: 検知下限50ppm 1次100ppm LEDが黄色に点灯 2次 10000ppm LEDが赤色に点灯 ブタン: 検知下限50ppm 1次 100ppm LEDが黄色に点灯 2次 10000ppm LEDが赤色に点灯 水素: 検知下限50ppm 1次 100ppm LEDが黄色に点灯 2次 10000ppm LEDが赤色に点灯	検知ガス	メタン・プロパン・ブタン・水素
サイズ	本体: 66.5×37.5×150(H)mm フレキシブルプローブ: 395mm 本体+フレキシブルプローブ: 545mm	重量	415g
電源	単3アルカリ乾電池 (付属)	付属品	ケース、単3アルカリ乾電池×6本

動作温度範囲	-20～50℃	動作湿度範囲	0～80%RH
保管温度範囲	-20～50℃	電池寿命	15時間
応答速度	2秒	アラーム/状態通知	プローブヘッド3色LED (緑/橙/赤) 画面バックライト3色LED (緑/橙/赤) 音響
防塵・防水性能	IP40	汚染度	PD2
動作高度	2000m以下		
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
アルカリ電池で稼働			
センサ自動ゼロ調整機能			
都市ガス、LPGを検知可能			
測定が困難な狭い場所にも配置可能なフレキシブルプローブ			
直感的な3色バックライトを採用したディスプレイ 3色LEDによるアラームおよび音響アラーム			
手が届きにくい場所やパイプを簡単にチェックできるフレキシブルなガス漏れプローブ			
可燃性ガスを使用する機器および設備のガス漏れ箇所を特定するための検知器です			
プローブヘッド/画面バックライトの3色LEDによる視覚アラームおよび音響アラーム			
画面上に測定値をppm/VOL%または爆発下限 (%LEL)として表示			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.