


品番：EA702GR

品名：可燃性ガス検知器



販売価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)			
カタログ価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)			
在庫数	最新在庫: 13 (2025/05/22 16:52現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0780ページ			



感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	36163
商品名	CD-100	アラート表示	赤LED×5個:ガス測定、レベル:感度表示アラート
音響アラート(85dB)	大きな断続音(ガスレベルに応じて連続的にトーンが変わります)	検知範囲	0～6400ppm(メタン)
感度	40ppm(メタン)	感度レベル(メタン)	HIGH(5レベル):40/80/160/320/640ppm、LOW(5レベル):400/800/1600/3200/6400ppm
応答時間	<2秒	ウォームアップ校正	自動
ウォームアップ時間	最大50秒	電源	単3電池×4本(付属)
センサー寿命	約5年(期待値)	サイズ	60(W)×55(D)×200(H)mm
プローブ長	400mm(フレキシブル)	重量	450g
防水性能	IP54		
5つの赤LEDでガス濃度が簡単にわかります。			
対象ガス	メタン・水素・一酸化炭素・プロパン・エチレン・エタン・ヘキサン・ベンゼン・イソブタン・エタノール・アセトアルデヒド・		

	ホルムアルデヒド・トルエン・P-キシレン ・アンモニア・硫化水素	
--	-------------------------------------	--

適切なガス管線の敷設を確認し、保守および修理の必要性を調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。

●危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.