

品番：EA703BC-20

品名：デジタル真空計



販売価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/04 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0019ページ		



空調/冷蔵システムの排気真空レベルを大気圧から1Paまで正確に測定するように設計されたデジタルゲージです

仕様

電源	9Vアルカリ乾電池×1個(付属)	表示範囲	0~1Pa
精度	0~2000ミクロン:±10ミクロン 2000ミクロン以上:±10%(測定値)	接続径	UNF7/16-20(1/4"フレア)ステンレス合金製ポート
計測方式	ピラニーセンサー式	サイズ	175×80×30mm
重量	210g	分解能	ミクロン:1ミクロンまで パスカル:1パスカルまで ミリバール:0.01ミリバールまで トル:0.001まで
電池寿命	約45時間	使用温度範囲	0~50℃
湿度	最大95%RH(結露なきこと)	保管温度	-10~60℃
最大高度	2000m		

簡易真空圧校正機能付

空調/冷蔵システムの排気真空レベルを大気圧から1Paまで正確に測定するように設計されたデジタルゲージです。

センサー保護フィルターにより、クリーニングの手間を省きます。

ミクロン、パスカル、トル、ミリバールで表示ができます。

ピラニーセンサー使用で高精度を実現した真空計です。

各作業所の気圧を素早く校正することができます。

大型で読み取りやすいLCDディスプレイ

接続しやすい1/4インチ冷媒フレアフィッティングを採用

60分後に自動シャットオフします。

屋内外兼用

キャリングケース付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.