

品番：EA703G-11

品名：テスラ／ガウスメーター(SDカード付)



販売価格	59,800円(税抜)／65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜)／65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/26 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0805ページ		



#### 仕様

メーカー	FUSO	型番	MG-3003SD
測定レンジ	直流:300.00/3000.0mT・3,000.0/30,000G 交流:150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G	精度(直流)	±(5% rdg.+10dgt)(0~1,200mT)、 ±(15% rdg.+10dgt)(1,201~2,000mT) ±(20% rdg.+10dgt)(2,001~3,000mT)
精度(交流)	±(5% rdg.+20dgt)(0~1,200mT) ±(15% rdg.+20dgt)(1,201~2,000mT) ±(20% rdg.+20dgt)(2,001~3,000mT)	分解能	0.01/0.1mT、0.1/1G
表示単位	mT、G切替	機能	最大・最小値表示、N極・S極方向表示
電源	単3電池×6本(付属)	サイズ	本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、 センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm
重量	490g	付属品	マグネチックプローブ、SDカード(4GB)、キャリングケース
ディスプレイ	LCD:52×38mm	サンプリング	約1秒
測定センサ	ホールセンサ	回路	ワンタッチカスタムLSI
インターフェース	RS-232C/USB	使用環境	0~50℃、85%RH以下

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。

表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替

SDカード付なのでデータ取りが容易です。

自動温度補正機能付

N極、S極、方向表示

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.