

品番 : EA703GA-1

品名 : 0- 2/0- 4mT テスラメーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 68,600円(税抜)／75,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 68,600円(税抜)／75,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 03:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



残留磁気測定に適した低レンジテスラメーター

仕様

| | | | |
|------------|--|--------|------------------|
| メーカー | テクノプラン | 型番 | TTM-20 |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none">各種ワーク加工後の残留磁気(滯留磁気)の測定・検査にマグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用に磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定に金型やプレス機器、工具等の滯留磁気の測定にモーター等の漏れ磁束(D.C)の測定にメッキ製品の帯磁検査に | 測定レンジ | 0～2/～4mT |
| 測定精度 | フルスケールの±5% | プローブ | Φ8(アキシャル型)×500mm |
| 電源 | 006P(9V乾電池)×1個(付属) | 使用環境温度 | 0～50°C |
| サイズ(W×D×H) | 80×125×50mm | 重量 | 300g |

各機種の測定レンジでワークに残る、残留磁気の検査用として機能を特化したテスラメーターです

携帯しやすい小型軽量タイプ

アナログ表示により、直感的に磁力の変化が視認できます

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.