

品番：EA703GA-2

品名：0- 4/0- 20mT テスラメーター



販売価格	89,900円(税抜) / 98,890円(税込)		
カタログ価格	89,900円(税抜) / 98,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	TTM-200
用途	<ul style="list-style-type: none">・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査に・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用に・磁気探傷後の非検査物の残留磁気の測定に・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定に・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定に・メッキ製品の帯磁検査に	測定レンジ	0~4/~20mT
測定精度	フルスケールの±5%	プローブ	φ8(アキシアル型)×500mm
電源	006P(9V乾電池)×1個(付属)	使用環境温度	0~50℃
サイズ(W×D×H)	80×125×50mm	重量	300g

各機種種の測定レンジでワークに残る、残留磁気の検査用として機能を特化したテスラメーターです

携帯しやすい小型軽量タイプ

アナログ表示により、直感的に磁力の変化が視認できます

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.