

品番：EA703K-3A

品名：においセンサー



販売価格	344,000円(税抜) / 378,400円(税込)		
カタログ価格	344,000円(税抜) / 378,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XP-329III R
測定対象	各種香気・臭気成分	測定原理	高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
検知範囲	レベル表示時:0~2000 臭気指数表示時:0~(40) [レベル表示の2000相当値まで]	記憶容量	モニタリングモード:最大8,188データ バッチモード:最大4,095データ
表示方法	LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス) (測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)	外部出力	アナログ出力 レベル表示時:0000~2000に対しDC0~200mV (表示1に対し0.1mV) 臭気指数表示時:00~40に対し、DC0~200mV (表示1に対し5mV) デジタル入出力 RS232C
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(付属)、 付属専用ACアダプタ (AC100~240V)	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
使用温湿度範囲	0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)	サイズ	84(W)×40(D)×190(H)mm(突起部を除く)
重量	約640g(電池含む)	付属品	活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、 吸引アタッチメント、チューブ用口金、 ACアダプタ、キャリングケース、 コネクタ付出力ケーブル、

コミュニケーションパック(CD)各一式、
単3形アルカリ乾電池4本、テフロン
チューブ1本、
フィルタエレメント20枚、活性炭2パッ
ク、
臭気指数変換テーブル作成マニュアル

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。

電源投入後、約1分で測定可能。

ニオイの強さの『レベル表示』と嗅覚測定法の『臭気指数(相当値)』の表示が切替可能。

スイッチひとつでリアルタイム表示の連続モニタリングモードと、バッチ測定1分のモード切替が可能。

メモリされたデータを専用ソフトでパソコンに取り出し可能なデータメモリ機能搭載。

ベース調整用活性炭フィルタを内蔵したことにより、手動でのゼロベース設定が不要。

画面上のバーグラフでセンサの状態を表示。メンテナンスのタイミングがお手元で確認可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.