

品番：EA705EG-10

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



販売価格	59,500円(税抜)／ 65,450円(税込)		
カタログ価格	59,500円(税抜)／65,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



検知ガス	R22・R134a・R404A・R410A・R407C・R410A・R507(AZ-50)、CFC・HFC、HFC全種検知可能(R11・R123を含む)		
サイズ	225×50×70mm	重量	540g(電池含)
プローブ長	430mm		
検査成績書付			
-20°で使用可能な最上位機種。特殊フィルターにより煙・水分に反応しにくい優れものです。			
検知表示	ブザー、黄色LED		
●検知方式による特長… 吸引式：周囲のエアを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。 拡散式：プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。 赤外線式：新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。			

代替品

	品番 EA705EH-20 コメント 4g/年
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.