

品番：EA705EH-10

品名：[フロンガス] ガスリークディテクター



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/07/06 08:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0030ページ                       |      |   |



カタログ訂正 26/02/06 重量:(誤)700g(電池含) (正)580g(電池含) (9049 No.57)

#### 仕様

|       |                 |        |                                |
|-------|-----------------|--------|--------------------------------|
| 検知能力  | 5g/年            | 検知ガス   | R11・R12・R22・R123・R134a・R404A   |
| 電源    | 単1アルカリ電池×2本(付属) | 検知方式   | 半導体加熱ダイオードセンサー                 |
| 検知表示  | 信号音、LED         | サイズ    | 270×65×70mm                    |
| プローブ長 | 380mm           | 重量     | 580g(電池含)                      |
| 電池寿命  | 約16時間           | 使用温度範囲 | -20~50℃                        |
| 保管温度  | -20~60℃         | 湿度     | 95%RH                          |
| 高度    | 2000m           | スイッチ   | 押しボタン式(電源OFF/電源ON、感度「低」/感度「高」) |

自動ゼロ調整機能

吸引ポンプ

ケース付

屋内外兼用

低コスト、ハンディー型フロンガスリークディテクターです。

加熱ダイオードセンサーを採用しています。

全てのCFC、HCFC、そしてHFCフロンガスに対して反応し、冷媒ガス種の違いによる調整は不要です。

湿気のある雰囲気中でも的確にリークガスを検知します。

アラームのピッチ音(強弱)であらゆる冷媒の漏れ量を知らせます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.