

品番：EA706CB-10B

品名：デジタル騒音計



販売価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜)／9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/08 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	SL-200U
測定範囲	騒音: 35.0～135.0dB 環境温度: 0～40℃	分解能	騒音: 0.1dB 環境温度: 0.1℃
精度	騒音: ±2.0dB (94dB, 1kHzにて) 環境温度: ±1.5℃	周波数範囲	31.5Hz～8kHz
周波数特性	A特性	機能	ホールド機能、MAX/MIN ホールド機能、温度計機能、オートパワーオフ機能
サイズ	56(W)×31(D)×144(H)mm	重量	81g(電池含まず)
サンプリング	約3回/秒	電源	単4電池×3本(付属)
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)	使用温湿度	0～50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10～60℃、10～75 %RH(但し結露のないこと、電池を含まず)	校正	可
付属品	取扱説明書、風防スポンジ		

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計
表示部にカラーLCDを採用
作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA706CB-10C コメント 変更点:色
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.