

品番：EA706CD-1

品名：デジタル騒音計



販売価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0793ページ		



内部仕様情報	
測定範囲	32~130dB
精度	±1.0dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz(A・C特性)
電源	9V電池×1個(付属)
重量	195g
電池寿命	約70時間
ディスプレイ	4桁LCDディスプレイ、高さ13mm
圧力依存性	-0.002 dB/hPa
動作温湿度	0~+40℃、10~90%RH
保管温湿度	-10~+60℃、10~75%RH
付属品	ドライバー、取扱説明書



## 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05638155 (testo815)
測定範囲	32~130dB	分解能	0.1dB
精度	±1.0dB	周波数範囲	31.5Hz~8kHz(A・C特性)
機能	最大・最小値表示	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	55(W)×43(D)×255(H)mm	重量	195g
材質	ABS樹脂	電池寿命	約70時間
出力	無し	ディスプレイ	4桁LCDディスプレイ、高さ13mm
測定間隔	0.5秒	圧力依存性	-0.002 dB/hPa
動作温湿度	0~+40℃、10~90%RH	保管温湿度	-10~+60℃、10~75%RH
付属品	ドライバー、取扱説明書		

風防キャップ付

周波数特性 A/C切換

バックライト付大型ディスプレイ

三脚用丸ねじ(1/4")付

日常的な騒音レベルを簡単かつ確実に素早く特定できる騒音計です。

空調を使用する場所、加熱を行う場所、燃焼システム、または作業場所の測定に使用できます。また、機械の音やディスクの騒音を素早く正確に評価できます。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.