

品番：EA706CD-7

品名：デジタル騒音計(気温測定機能付)



販売価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/03 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0806ページ		



仕様		騒音計の注意	
測定範囲	騒音: 35~135dB 温度: -20~60°C	周波数範囲	31.5Hz~8kHz
測定精度	騒音: ±2.0dB 温度: ±1.5°C	電源	単4乾電池×3本(付属)
サイズ	56(W)×30.5(D)×144(H)mm	重量	73g(電池含まず)
動作条件	温度: -20~60°C 湿度: 10~90%	動特性(周波数の重み付け時間)	FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒)

小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CHE-SD1
測定範囲	騒音: 35~135dB 温度: -20~60°C	周波数範囲	31.5Hz~8kHz
測定精度	騒音: ±2.0dB 温度: ±1.5°C	電源	単4乾電池×3本(付属)
サイズ	56(W)×30.5(D)×144(H)mm	重量	73g(電池含まず)
動作条件	温度: -20~60°C 湿度: 10~90%	動特性(周波数の重み付け時間)	FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒)

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。

事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグラウンドなどの屋外まで使用できます。

測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。

暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。

風音防止のためのマイクカバーが付いています。

騒音を測定した際、気温も確認することができます。

音量最大・最小のデータ記録が可能です。

オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。

電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.