

品番：EA706V

品名：硬度チェック(6本)






販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 19:49現在)		
商品入数	6	販売単位	St
カタログページ	0754ページ		



色	裏面	テストの硬度範囲
赤	HRC 40	HRC 40-42 H19 200-210
黄	HRC 45	HRC 45-47 H19 440-470
緑	HRC 50	HRC 50-52 H19 650-680
青	HRC 55	HRC 55-57 H19 890-920
紫	HRC 60	HRC 60-62 H19 1130-1160
黒	HRC 65	HRC 65-67 H19 1370-1400

※表示硬度は45℃で測定した際の値となります。



仕様

測定硬度(HRC)	40、45、50、55、60、65	全長	175mm
ヤスリ	長さ:65mm、径:4.3mm	材質	合金工具鋼(SKS-8)
重量	240g		

対象物にキズが付くとテスターに表示している硬度以下となります。

テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。

6本入りセットで、硬さはグリップで色別されます。

グリップはすべり止め効果があり、手になじみやすいものです。

使用方法として、被験材の錆はあらかじめ除去し、テスターで押しこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。

キズが付かない場合は、1ランク上のテスターでチェックしてください。テスターの先端部に曲げ加工を行なっておりますので、平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。

硬度HRC40～65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。

ポケットに入れて、大型の工作物や、屋外の特殊鋼材等試験機にかけられない場合に簡便です。

切削加工前の被削材の硬度をチェックするとき、熱処理後の到達硬度の有無をチェックするときなどに役立ちます。

ハードケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.