

品番：EA706WA

品名：デジタル膜厚計(コーティング テスター)



販売価格	44,400円(税抜)／ 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜)／48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 16:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

検知範囲	0～1.25mm	精度	0～0.85:±(3%+0.001mm) 0.85～1.25:(±5%)
測定対象	磁性金属上の非磁性塗膜(塗料、亜鉛、メッキ、クロムなど) 非磁性金属上の絶縁性塗膜(塗料、アルマイト、プラスチック、樹脂など)	最小測定サイズ	φ 7mm
機能	オートパワーオフ(2分)、 最高最低・平均値表示、 ホールド機能、USB転送	使用温度範囲	0～40℃(相対湿度90%まで)
電源	単4電池×2本(付属)	液晶サイズ	21×29mm
サイズ	50×110×23mm	重量	100g(電池含む)
総重量	768g		

磁性・非磁性金属上の塗膜厚をスピーディにピンポイント測定！
ピンポイントでの正確な膜厚測定が行える小型測定ヘッド
鉄/磁性金属(Fe)と非鉄/非磁性金属(NFe)の2つの素地を自動識別して計測を行います
測定時、「最大値」「最小値」「平均値」をワンタッチ表示
付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。
液晶はバックライト付き

付属品	USBケーブル(195cm)、 校正参考パーツ、ケース、 ソフトウェアCD	ケースサイズ	160(W)×280(D)×83(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA706WK-2 コメント メーカ違い仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.