

品番 : EA706WB-1

品名 : デジタル膜厚計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 63,000円(税抜)／69,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,000円(税抜)／69,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 07:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0766ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|---------|---|
| 測定範囲 | 0~1000 μm | 分解能 | 0.1 μm(0~99.9 μm)、1 μm(100 μm以上) |
| 精度 | ±1~3%または2 μm(どちらか大きい方) | 機能 | ゼロ点補正、ホールド機能、オートパワーオフ、ディスプレイ点灯 |
| 表示桁数 | 4桁 | 最小測定面積 | 5×5mm |
| 最小曲率半径 | 凸面:3mm 凹面:30mm | 最小素地厚み | 鉄:0.5mm 非鉄:50 μm |
| 最大表面温度 | 約150°C(最大接触時間2秒以内) | 使用温湿度範囲 | 0~50°C(湿度<80%) |
| 解像度 | 0~99 μm/100 μm以上 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | 本体:161×69×32mm ケース:250×210×52mm | 材質 | ABS樹脂(本体ハウジング) |
| 重量 | 260g | 付属品 | 標準板5枚、ゼロ調整プレート(鉄、非鉄)各1枚、USBメモリー、収納ケース、ストラップ |

渦電流と磁気誘導の両方の特性を活用し、2種類の膜厚を測定できる最先端の膜厚計です。

製造業、エンジニアリング、商業検査など、幅広い用途に理想的です。

鉄または非鉄素地を自動的に検出

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.