

品番：EA706WK-1

品名：デジタル膜厚計



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	TG-01U
測定対象	鉄素地(鉄・鋼鉄)	測定範囲	(鉄素地)0~2,000 μ m
精度	(鉄素地) ●0~199 μ m: \pm 10dgt ●200~1,000 μ m: \pm (3% rdg+10dgt) ●1,001~2,000 μ m: \pm (5% rdg+10%dgt)	分解能	1 μ m
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約25時間(アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。)
サイズ	55(W)×27(D)×105(H)mm	重量	約85g(電池含む)
測定方式	電磁式	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
機能	●オートパワーオフ(30秒) ●最高最低・平均値表示 ●バックライト ●上限・下限アラーム ●上下反転機能 ●セルフキャリブレーション機能	用途	車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄・鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定

付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●コーティングプレート× 1枚 ●ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚 ●収納ケース ●ストラップ ●取扱説明書(保証書付) ●単4型乾電池×2本 	
<p>上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。</p>		
<p>標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。</p>		
<p>鉄素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。</p>		
<p>設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。</p>		
<p>※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。</p>		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.