

品番：EA706WK-2

品名：デジタル膜厚計



販売価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜) / 35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	TG-02U
測定対象	鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど)	測定範囲	●(鉄素地)0~2,000 μm ●(非鉄素地)0~1,000 μm
精度	(鉄素地) ・0~199 μm : $\pm 10\text{dgt}$ 、 ・200~1,000 μm : $\pm(3\% \text{rdg} + 10\text{dgt})$ 、 ・1,001~2,000 μm : $\pm(5\% \text{rdg} + 10\% \text{dgt})$ 、 (非鉄素地) ・0~199 μm : $\pm 10\text{dgt}$ 、 ・200~1,000 μm : $\pm(3\% \text{rdg} + 10\text{dgt})$	分解能	1 μm
測定方式	電磁式・渦電流式	サンプリング	約1回/秒
使用温湿度	0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-20 ~ +60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約15時間(アルカリ乾電池使用時。バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。)
サイズ	55(W)×27(D)×105(H)mm	重量	約85g(電池含む)
機能	●オートパワーオフ(30秒) ●最高最低・平均値表示	用途	車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄・鋼)上の塗

	<ul style="list-style-type: none"> ●バックライト ●上限・下限アラーム設定モード機能 ●上下反転機能 ●セルフキャリブレーション機能 		膜やメッキの膜厚測定
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●コーティングプレート×1枚 ●ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚 ●ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚 ●収納ケース ●ストラップ ●取扱説明書(保証書付) ●単4型乾電池×2本 		

鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。

標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。

設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。

上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.