

品番：EA706X-10

品名：1.00～300mm 超音波厚さ計



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



金属、ガラス、プラスチック、セラミックスなどの肉厚測定。固定タイプでは測定が難しい場所に

仕様

超音波パルス反射方式	5MHz	測定単位	mm
測定範囲	1.00～300mm	最小目盛	0.01mm
測定精度	±(0.5%+0.001”)	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	73(W)×32(D)×150(H)mm	重量	232g
付属品	プローブ、 USB出力ケーブル、 ケース、接触用ゲル	音の速度範囲	11000～9999 m/s、 3280～32805ft/s
サンプリングレート	1点測定:4Hz、スキャンモード:10Hz	ディスプレイ	4桁のLCD(液晶ディスプレイ)
作動温度	0～+60℃	電池寿命	約100時間
機能	ゼロリセット機能、音速校正機能、2点校正機能、乾電池寿命保護のためオートパワーセーブおよびオートパワーオフ機能		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

金属、ガラス、プラスチック、セラミックスなどの肉厚測定。
固定タイプでは測定が難しい場所に。

2つの作業モード:1点測定およびスキャンモード
プローブと材料の接触状態を示す接触状態表示
乾電池のアイコンでバッテリー残量の表示

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.