

品番：EA707

品名：アナログテスター



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：6（2025/08/13 15:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0789ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3030-10
直流電圧	0.3/3/12/30/120/300/600V 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内, 内部抵抗: 20 kΩ/V 0.3 Vレンジは16.7 kΩ/V 最大定格: DC 600 V	交流電圧	12/30/120/300/600V(平均値整 流) 許容差: 最大目盛値の±2.5 %以内 12 Vレンジは±4 %以内 内部抵抗 9 kΩ/V 最大定格: AC 600 V
直流電流	60 μ/30/300mA 許容差: 最大目盛値の±3 %以内 内部電圧降下 (公称値) 300 mV	規格	CATIII 600V
抵抗	3k/30k/300k/3MΩ 許容差: 目盛長 (振れ角)の±3 %以内 中央目盛値: 30 Ω	温度目盛	-50℃～+150℃
電源	単3電池×2本(付属)	電池チェック	0.9～1.8V 許容差: 最大目盛値の±6 %以内 負荷抵抗: 10 Ω
サイズ	95(W)×39(D)×141(H)mm	重量	280g
付属品	・テストリード×1 ・スペアヒューズ×1 ・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1		

安全性を高めたベーシックタイプ

LEDチェック、電池消耗チェック可能
シンプルな目盛りで読取りやすい
コンクリート上1mからの落下に耐える頑丈設計(ドロッププルーフ)
専用の付属携帯用ケースにプローブを収納
メータの動きで把握しやすい、根強い人気のアナログテスタ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.