

品番：EA707A-15A

品名：[ℎ°ソル型]テスター



販売価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜)／9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/10 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0789ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3246-60
直流電圧	419.9m～600V 精度:±1.3%rdg.±4dgt.	交流電圧	4.199～600V 精度:±2.3%rdg.±8dgt.
規格	CATIV 300V, CATIII 600V	抵抗	419.9Ω～41.99MΩ 精度:±2.0%rdg.±4dgt.
電源	CR2032×1個(付属)	連続使用時間	150時間 (DC V測定時) 30時間 (ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDC V測定時)
コード長	0.8m (リード棒を含むと0.9m)	サイズ	30(W)×26.5(D)×182(H)mm
重量	80g	導通ブザー	しきい値 50 Ω ±40 Ω
ダイオード	順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下	オートパワーセーブ	あり (キャンセル可能)
表示	デジタル/LCD, max. 4199 dgt.	サンプルレート	2.5回/s
機能	・導通チェック ・ダイオードチェック(順方向判定) ・バックライト ・オートパワーセーブ ・プローブ巻取収納	付属品	・取扱説明書×1 ・キャップ (赤/黒 各1)
キャップ未装着時	CAT II : 600V		

暗い場所まで使用できるペンシルタイプ
平均値整流実効値表示
暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載
背面にテストリードが収納できる
電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載
暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面
分電盤の測定に(キャップを装着してください。)
コンセント差込口での測定に
電子回路のチェックに
プローブの国際安全規格IEC 61010-031
※キャップ未装着の場合、短絡の危険性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.