

品番 : EA707A-26

品名 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,500円(税抜)／18,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,500円(税抜)／18,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/19 19:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|--|--------|--|
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9010-50 |
| 仕様 | EA707A-86、-105用クランプセンサー | クランプ径 | Φ46mm(精度:±2.0%) |
| 定格1次電流 | 交流10~500A | 最大入力電流 | ·150A連続(10/20/50Aレンジ) ·400A連続(100/200Aレンジ) ·650A連続(500Aレンジ) |
| 出力電圧 | 交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 | 最大定格電圧 | AC 600V rms (50/60Hz, CATIII) |
| 振幅精度(45~66Hz) | ±2%rdg.±1%f.s. | 周波数 | 40~1 kHzにおいて精度に加算, 振幅: ±6 % rdg. (10, 20 A) ±3 % rdg. (50 Aレンジ以上) |
| コード長 | 3m | サイズ | 78(W)×35(D)×188(H)mm |
| 重量 | 420g | 用途 | 記録計などと組合せてレベル観測に。 |
| 付属品 | 取扱説明書 | | |
| ※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。 | | | |
| テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.