

品番：EA707A-36

品名：デジタルマルチメーター(ワニ口クリップ 付)



販売価格	67,800円(税抜)／ 74,580円(税込)			
カタログ価格	67,800円(税抜)／74,580円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/18 14:10現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



高性能タイプ

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4282
仕様	ワニ口クリップ付	直流・交流電圧	60m/600m/6/60/600/1,000V
直流・交流電流	600 μ /6,000 μ /60m/600m/6/10A	抵抗	60/600/6k/60k/600k/6M/60M/600M Ω
静電容量	1n/10n/100n/1 μ /10 μ /100 μ /1m/10m/100mF	周波数	99.999/999.99/9.9999/99.999/500.00kHz
温度	−40〜260℃(EA707A-31使用時)	電池	単3電池×4本(付属)
サイズ	93(W)×53(D)×197(H)mm	重量	650g(電池含む)
IP40 (EN60529)			
高性能タイプ			
真の実効値式			
デシベル換算、PEAK測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ他多数			
テストリード、携帯ケース付			
クランプセンサー (EA707A-26〜-28) を接続するには変換アダプター (EA707A-29) が必要です。			

代替品

	品番 EA707A-106 コメント 同仕様(メーカセット品→エスコセット品)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.