品番: EA707A-37

品名: デジタルマルチメーター



販売価格	<b>21,000円</b> (税抜)/23,100円(税込)				
カタログ価 格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 16:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0789ページ				





## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	DT4223
仕様	検電付	測定方式	真の実効値式
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.	交流電圧	6/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz: ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレスト ファクタ3以下)
規格	CATIV 300V,CATIII 600V	抵抗	600/6k/60k/6M/60MΩ 基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.
周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt.	電源	単4電池×1本(付属)
連続使用時間	35時間 (バックライト消灯時)	サイズ	72(W)×38(D)×149(H)mm
重量	190g(電池, ホルスタ含む)	検出電圧範囲	(50/60Hz)AC80V~AC600V
導通チェック	導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上	表示	4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バー グラフ
表示更新レート	5 回/s (静電容量: 測定値により0.05 ~5回/s, 周波数: 1~2回/s)	使用温度範囲	−10℃~+65℃
防水性能	IP42	機能	<ul><li>・検電</li><li>・漏電ブレーカー遮断防止</li><li>・フィルタ</li></ul>

			・データホールド ・リラクティブ表示 ・オートパワーセーブ		
付属品	<ul><li>・テストリード×1</li><li>・ホルスタ×1</li><li>・取扱説明書×1</li></ul>				
電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止					
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計					
1mの落下に耐える堅牢設計					
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ					
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)					
表示バックライト					
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します					
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.