

品番：EA707A-37

品名：デジタルマルチメーター



販売価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜) / 23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/07 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4223
仕様	検電付	測定方式	真の実効値式
直流電圧	600m/6/60/600V 基本確度: $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	交流電圧	6/60/600V、周波数特性: 40 Hz~1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz : $\pm 1.0\%$ rdg. $\pm 3$ dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
抵抗	600/6k/60k/6M/60M $\Omega$ 基本確度: $\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	規格	CATIV 300V, CATIII 600V
周波数	99.99/999.9/9.999kHz 基本確度: $\pm 0.1\%$ rdg. $\pm 2$ dgt.	検出電圧範囲	(50/60Hz)AC80V~AC600V
電源	単4電池×1本(付属)	連続使用時間	35時間 (バックライト消灯時)
サイズ	72(W)×38(D)×149(H)mm	重量	190g(電池, ホルスタ含む)
導通チェック	導通OFFしきい値: 245 $\Omega$ 以上, 応答時間: 0.5 ms以上	表示	4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
表示更新レート	5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s)	使用温度範囲	-10°C~+65°C
防水性能	IP42	機能	・検電 ・漏電ブレーカー遮断防止 ・フィルタ

			<ul style="list-style-type: none"> <li>・データホールド</li> <li>・リラクティブ表示</li> <li>・オートパワーセーブ</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テストリード×1</li> <li>・ホルスタ×1</li> </ul>		
電圧保護機能付で誤入力による停電・火傷を防止			
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計			
1mの落下に耐える堅牢設計			
DC V基本精度±0.5%、AC Vの特40～1kHzの標準タイプ			
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)			
表示バックライト			
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.