






品番：EA707A-47A

品名：デジタルマルチメーター



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	DT4255
直流電圧	600.0mV~1000V 5レンジ, 基本確度: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.	交流電圧	6.000V~1000V 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz 基本確度 40 - 500 Hz : $\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 3$ dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下)
交流電流	(ACクランプ測定) 10/20/50/100/200/500/1000A 基本確度 40 - 1 kHz : $\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流, クレストファクタ3以下)	定格	CATIV 600V, CATIII 1000V
抵抗	600.0 $\Omega$ ~60.00 M $\Omega$ , 6レンジ, 基本確度: $\pm 0.7\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.	周波数	99.99Hz~99.99kHz
静電容量	1.000 $\mu$ F~10.00mF	機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>導通チェック</li> <li>検電</li> <li>ダイオードテスト</li> <li>オートパワーセーブ</li> <li>最大/最小/平均値表示</li> <li>リラティブ (相対値)表示</li> </ul>
電源	単4形アルカリ乾電池 (LR03) $\times 4$ , 連続使用時間:130h (バックライト消灯時)	サイズ	84(W) $\times$ 174(H) $\times$ 52(D)mm

重量	390g	連続使用時間	130時間 (バックライト消灯時)
検電	(50/60Hz)Hi: AC40 V~600 V、 Lo: AC80 V~600 V	導通チェック	導通OFFしきい値:245Ω以上,応答時間:0.5ms以上
ダイオードテスト	順方向しきい値:0.15V~1.5V	表示	4桁液晶表示,max.6000 dgt.バーグラフ
表示更新レート	5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s,周波数:1~2回/s)	使用温度範囲	-25℃~65℃
付属品	・テストリード×1 ・ホルスタ×1 ・取扱説明書×1 ・単4形アルカリ乾電池(LR03)×4	防水性能	IP42
特長	・限流抵抗と速断型ヒューズで万が一の短絡事故防止 ・検電機能 ・ローパスフィルタで高調波カット ・-25℃~65℃の広い使用温度範囲 ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ		

電圧測定端子にヒューズ付の安全タイプ

電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ

ACクランプセンサの接続が可能

ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)

電圧測定端子にヒューズ搭載現場での 安全を重視したデジタルマルチメーター

万が一の短絡事故を徹底的に防止

クランプセンサによる電流測定で危険の原因をなくす

高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定

測定データをパソコンに移行、確認・保存が可能

歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定

安全な測定には測定場所に合った測定器が必要

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.